

Polvere Secca/Liquido In Acciaio Inox Orizzontale Ball Mill Rivestimento In Ceramica/Poliuretano

Numero articolo: KT-M



introduzione

Scoprite il versatile mulino a sfere orizzontale per polveri/liquidi in acciaio inox con rivestimento in ceramica/poliuretano. Ideale per l'industria ceramica, chimica, metallurgica e dei materiali da costruzione. Alta efficienza di macinazione e dimensione uniforme delle particelle.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche tecniche	KT-M200	KT-M300	KT-M500	KT-M1000	KT-M1500	KT-M2000
Velocità del tamburo di macinazione	50	50	45	35	32	30
Potenza del motore (kw)	4	4	5.5	11	15	30
Capacità del tamburo di macinazione	200L	300L	500L	1000L	1500L	2000L
Volume di carico	90L	135L	220L	450L	700L	900L