

Barca Per L'evaporazione Del Tungsteno

Numero articolo: LMF-TEB



introduzione

Scoprite le barche di tungsteno, note anche come barche di tungsteno evaporato o rivestito. Con un elevato contenuto di tungsteno del 99,95%, queste barche sono ideali per gli ambienti ad alta temperatura e sono ampiamente utilizzate in vari settori. Scoprite qui le loro proprietà e applicazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Forma
#207	0.2	7	100	
#215	0.2	15	100	
#308	0.3	8	100	
#310	0.3	10	100	Fondo rotondo / Fondo piatto / Farfalla / Personalizzabile
#315	0.3	15	100	
#413	0.4	13	50	
#525	0.5	25	78	