

## Carrello Per Lampade Uv

Numero articolo: KT-P05



### introduzione

Il carrello per lampade UV è realizzato in lamiera laminata a freddo e spruzzata di plastica e adotta una struttura a doppia lampada; è mobile, pieghevole e dotato di ruote universali, molto comode da usare.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-C-I	KT-B-I	KT-C-II	KT-B-II
Tensione	AC220V 50Hz			
Potenza in ingresso	70VA		130VA	
Numero di tubi	2x30W		4x30W	
Intervallo di temporizzazione	0-120min			
Lunghezza d'onda UV	253,7nm			
Intensità di irradiazione	≥90μ w/cm <sup>2</sup>			
Angolo di regolazione del braccio della lampada	90° □ 120° □ 150°			
Dimensioni dell'imballaggio esterno (mm)	1160x410x370			
Peso	18 kg		24 kg	