

Forno Di Fusione A Induzione A Levitazione Sottovuoto Forno Di Fusione Ad Arco

Numero articolo: KT-VIL



introduzione

Provate la fusione precisa con il nostro forno fusorio a levitazione sotto vuoto. Ideale per metalli o leghe ad alto punto di fusione, con tecnologia avanzata per una fusione efficace. Ordinate ora per ottenere risultati di alta qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-VIL-0,5	KT-VIL-2	KT-VIL-5	KT-VIL-10	KT-VIL-20
Capacità	0,5 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Perdita di vuoto	5Pa/h				
Pressione del vuoto	6×10 ⁻³ Pa				
Alimentazione	380V, 3pahse, 50Hz				
Frequenza	6000-10000Hz				
Potenza nominale	25kW	160kW	400kW	400kW	500kW
Pressione dell'acqua fredda	0,2-0,4MPa				
Consumo di acqua fredda	3M3	15M3	30M3	40M3	45M3