

Setaccio A Vibrazione

Numero articolo: KT-V400



Introduction

Lavorate in modo efficiente polveri, granuli e piccoli blocchi con un setaccio a vibrazione ad alta frequenza. Controlla la frequenza di vibrazione, effettua la vagliatura in modo continuo o intermittente e consente di ottenere un'accurata determinazione delle dimensioni delle particelle, la separazione e la classificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Carico massimo	25 kg
Numero massimo di stadi	9/13 kg
Massa massima della torre di vagliatura	56 kg
Ampiezza	0,8-4 mm
Frequenza di vibrazione	3000 volte/min
Gamma di dimensioni delle particelle di vagliatura	75 um-125 mm
Il più grande diametro di vagliatura disponibile	400 mm
Altezza massima della torre di vagliatura	960 mm
Funzione aggiuntiva	Comoda piastra di pressatura visiva del vaglio
Metodo di vagliatura	A secco
Descrizione elettrica	100-120V/200-240V CA, 50-60Hz, 1500W
Porta di alimentazione	Standard nazionale / standard europeo / standard americano / standard britannico, ecc.
Peso netto	98 kg
Dimensioni (larghezza, spessore e altezza)	600*660*1260 mm
Livello di protezione	IP65
Standard	CE/ISO9001