

## Distillatore D'acqua A Parete

Numero articolo: KT-C01



### introduzione

L'unità di distillazione a parete può essere installata a muro ed è progettata per produrre acqua distillata di alta qualità in modo continuo, automatico ed efficiente a basso costo economico.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-3.5~4.5L/h
Alimentazione elettrica	AC220V~240V/50Hz -60Hz
Uscita acqua	3,5-4,5L/h
Potenza	1,5Kw x2
Peso netto	7 kg/set
Peso lordo	8kg/set
Dimensioni della scatola	740x400x140mm/set
Volume dell'evaporatore	5,5 litri
Valore PH	5-6