

Impianto Di Pirolisi Dei Rifiuti Plastici

Numero articolo: WPRE



Introduction

Questo dispositivo è riscaldato da un forno rotante orizzontale, che può essere utilizzato per la produzione continua e la capacità di lavorazione; 20-30 tonnellate al giorno possono lavorare l'olio di pneumatico per produrre diesel e sottoprodotti.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Produzione giornaliera	Continuo
LL-10	10 tonnellate al giorno	Continuo
LL-20	20 tonnellate al giorno	Continuo
LL-30	30 tonnellate al giorno	Continuo
LL-50	50 tonnellate al giorno	Continuo
LL-100	100 tonnellate al giorno	Continuo